

## HG 64

Mit unserem Heißwassererzeuger HG 64 (64 kW Heizleistung) machen Sie auf wirtschaftliche Art aus jedem Kaltwasser-Hochdruckreiniger ein Heißwassergerät mit höherer Reinigungsleistung.



Bestell-Nr.

1.030-510.0

### Technische Daten

|                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| EAN-Code                      |     | 4054278262628     |
| Heizleistung                  | kW  | 64                |
| Temperatur (bei Zulauf 12 °C) | °C  | max. 80           |
| 55 °C $\Delta T$ @            | l/h | 900               |
| Gewicht ohne Zubehör          | kg  | 124,2             |
| Gewicht inkl. Verpackung      | kg  | 136,6             |
| Abmessungen (L × B × H)       | mm  | 1000 × 850 × 1080 |



## Langlebig und robust

- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“.
- Bewährte Kärcher Sicherheitstechnik gewährleistet optimalen Schutz des Geräts und des Anwenders.
- Der stabile Rohrrahmen schützt das Gerät im harten Dauereinsatz.



## Erhöhte Reinigungsleistung dank Heißwasser

- Kürzere Reinigungszeiten und Lohnkosteneinsparung.
- Effektivere Entfernung von Ölen, Fetten und Schmierstoffen.
- Stark keimreduzierende Wirkung und Schonung empfindlicher Oberflächen.



## Besonders wartungsfreundlich

- Leichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten.
- Integrierter Brennstofffilter und zur Reinigung abnehmbarer Brennstofftank.

## ZUBEHÖR VON HG 64 1.030-510.0



|                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| HOCHDRUCKPISTOLEN                   |    |             |                                                                                                                                                                                            |   |
| Handspritzpistolen                  |    |             |                                                                                                                                                                                            |   |
| Classic Handspritzpistole M22       | 1  | 4.760-843.0 | Hochwertige Classic-Handspritzpistole mit robustem Ventil. Auch geeignet für Kärcher                                                                                                       | ■ |
| Classic Handspritzpistole EASY!Lock | 2  | 4.119-002.0 | Heißwasser-Hochdruckreiniger.                                                                                                                                                              | □ |
| EASY!Force Advanced                 | 3  | 4.118-005.0 | Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.              | □ |
| EASY!Force Umrüstsatz 2 – ab Gerät  | 4  | 4.111-051.0 | Entwickelt zur Nachrüstung bereits vorhandener Hochdruckreiniger von Kärcher: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und nötigen Adaptern. | □ |
| STRAHLROHRE                         |    |             |                                                                                                                                                                                            |   |
| Strahlrohr                          |    |             |                                                                                                                                                                                            |   |
| Strahlrohr 850 mm                   | 5  | 9.751-044.0 | Das 600 mm lange verzinkte Strahlrohr mit Handverschraubung eignet sich für die Geräte der HD Classic-Reihe. Das Strahlrohr ist nicht drehbar.                                             | ■ |
| Strahlrohr Classic 1050mm           | 6  | 4.760-855.0 | Hochdruckstrahlrohr mit M 22-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                                              | □ |
| Strahlrohr Classic 600mm            | 7  | 4.760-856.0 |                                                                                                                                                                                            | □ |
| Strahlrohr Classic 200mm            | 8  | 4.760-887.0 |                                                                                                                                                                                            | □ |
| Strahlrohr Classic 400mm            | 9  | 4.760-888.0 |                                                                                                                                                                                            | □ |
| Strahlrohr Classic 840mm            | 10 | 4.760-895.0 |                                                                                                                                                                                            | □ |
| Strahlrohr 250 mm, nicht drehbar    | 11 | 4.760-667.0 | Edelstahl mit Handverschraubung, nicht drehbar. In Verbindung mit verlängerter Pistole                                                                                                     | □ |
| Strahlrohr 550 mm, nicht drehbar    | 12 | 4.760-665.0 |                                                                                                                                                                                            | □ |
| Drehbare Strahlrohre                |    |             |                                                                                                                                                                                            |   |
| Strahlrohr, 600 mm, Drehbar         | 13 | 4.760-664.0 | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                   | □ |
| Strahlrohr, 840 mm, Drehbar         | 14 | 4.760-663.0 | Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HG 64 1.030-510.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STRAHLROHRE</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Drehbare Strahlrohre</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar                  | 15 | 4.760-660.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 1550 mm, Drehbar                  | 16 | 4.760-661.0 | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar                  | 17 | 4.760-662.0 | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Abgewinkeltes Strahlrohr</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| WC- und Regenrinnenstrahlrohr                 | 18 | 4.760-073.0 | Mit Düseninsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexibles Strahlrohr</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Hochdruck Knickgelenk                         | 19 | 4.481-039.0 | Hochdruck-Knickgelenk: dank stufenloser Winkelverstellung bis 120° ideal zur mühelosen Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Einfache Montage am Strahlrohr des Hochdruckreinigers.              | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles Strahlrohr, 850 mm                  | 20 | 6.394-655.0 | Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles Strahlrohr, 1050 mm                 | 21 | 6.394-654.0 | Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Unterbodenstrahlrohr</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Unterbodenstrahlrohr                          | 22 | 4.760-245.0 | Fahrbar, für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNKRAUTBESEITIGUNG</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| WR 50                                         | 23 | 2.643-758.0 | In Kombination mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher ist die 50 cm breite Unkrautlanze WR 50 ideal zur Unkrautbeseitigung. Lieferung mit adaptivem Fahrwerk und Düsenadapter.        | <input type="checkbox"/> |
| WR 20                                         | 24 | 2.643-760.0 | Für eine gründliche Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 20 zur Nutzung mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher. Ausgestattet mit einem 20 cm breiten Düsenbalken und Düsenadapter.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHNELLKUPPLUNG</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Schnellkupplung                               | 25 | 6.401-458.0 | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit M22 x 1,5 Innengewinde. | <input type="checkbox"/> |
| Stecknippel                                   | 26 | 6.401-459.0 | Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401-458. Mit M22 x 1,5 Außengewinde.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| ABS Schlammsauger                             | 27 | 2.641-798.0 | Zum Anschluss an den Hochdruckschlauch von Kärcher Hochdruckreinigern: leistungsstarker Schlammsauger zur Umrüstung von Hochdruckreinigern zu Schmutzpumpen.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde | 28 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HG 64 1.030-510.0



|                                                                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DAMPFSTRAHLDÜSE / DÜSENSCHUTZ / KUGELDÜSENTRÄGER</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Kugeldüsenträger</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kugeldüsenträger                                                                                  | 29 | 4.764-012.0 | Zur berührungslosen Umschaltung von Rund- auf Flachstrahl sowie über eine Rändelmutter auf RM-Ansaugung im Niederdruck, ohne Düseneinsatz (gerätespezifische Kärcher Powerdüse zusätzlich) | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Standard mit beidseitiger Verschraubung</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5                                             | 30 | 6.390-293.0 | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5                                            | 31 | 6.390-023.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5                                            | 32 | 6.390-726.0 | Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5                                            | 33 | 6.391-513.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5                                            | 34 | 6.391-849.0 | Hochdruckschlauch für Wassermengen größer 1.800 l/h. Mit beidseitiger Verschraubung. 2x M 22 x 1,5 mit Knickschutz.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5                                            | 35 | 6.391-865.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | 36 | 6.390-208.0 | 20 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. Zweifache Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5                                    | 37 | 6.388-083.0 | 10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz.      | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5                                    | 38 | 6.389-709.0 | Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5                                    | 39 | 6.390-027.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5                                    | 40 | 6.390-294.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5                                | 41 | 6.391-864.0 | Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonderschläuche</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5                                    | 42 | 6.388-886.0 | Verbindungsschlauch in Longlife-Qualität mit 2x M22 x 1,5, mit Winkelanschluss auf einer Seite.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HG 64

### 1.030-510.0



|                                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Classic</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5 | 43 | 4.760-892.0 | Hochdruckschlauch mit M22-Verschraubungen aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>BODEN- UND FLÄCHENREINIGER</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Flächenreiniger FR 30 Me</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Flächenreiniger FR 30 Me                                      | 44 | 2.640-355.0 | Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FRV 30 Me</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| FRV 30 Me                                                     | 45 | 2.642-911.0 | Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me                 | 46 | 4.441-040.0 | 5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungsmuffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHAUMSYSTEME</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Inno Foam Set</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Inno Foam Set mit RM-Injektor                                 | 47 | 2.640-151.0 | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                     | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set                                                 | 48 | 2.640-692.0 | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Easy Foam Set mit RM-Injektor                                 | 49 | 2.640-691.0 | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set                                                 | 50 | 2.640-693.0 | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Becher-Schaumlanze</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Basic                   | 51 | 5.071-414.0 | Zum schnellen Wechsel des Reinigungsmittels: zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für Schaumlanze Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 und 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Advanced                | 52 | 6.414-050.0 | Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>KUPPLUNGSTEILE</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Drehkupplung</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Drehkupplung                                                  | 53 | 4.401-091.0 | Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss M 22 × 1,5 m. Griffschutz                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kupplung</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Kupplung 2 × M 22 × 1,5                                       | 54 | 4.403-002.0 | Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss 2-mal M 22 × 1,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindungsstück</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Y-Verteiler                                                   | 55 | 4.405-048.0 | bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang.                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                               | 56 | 4.111-024.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HG 64 1.030-510.0



|                                                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KUPPLUNGSTEILE</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Adapter</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Dichtkegel kpl.                                                         | 57 | 4.424-004.0 | Um Hochdruckschläuche mit Stecknippel an Gewinde mit M22 x 1,5 zu montierenAlternative 4.111-032.0 Adapter 4 – Gerät neu / Schlauch alt Swivel                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                                  | 58 | 4.111-029.0 | Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                                                  | 59 | 4.111-030.0 | Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neu                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                                  | 60 | 4.111-031.0 | Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                                  | 61 | 4.111-033.0 | Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                                  | 62 | 4.111-034.0 | Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                                  | 63 | 4.111-035.0 | Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit Düse neu                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                                  | 64 | 4.111-036.0 | Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit Düse alt                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG – M22 x 1,5 AG                  | 65 | 4.111-046.0 | Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22x1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLAUCHTROMMELN</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 20 m                           | 66 | 6.391-520.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m                           | 67 | 6.392-442.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD- Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss). | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkhalter verzinkt                                                  | 68 | 2.639-931.0 | Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkhalter Edelstahl                                                 | 69 | 2.641-867.0 | Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauchs.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m         | 70 | 2.639-257.0 | Federgetriebene und betriebsbereite, automatische Schlauchtrommel zur Wandmontage. Vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt Rüstzeiten und erhöht die Arbeitssicherheit.                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HG 64 1.030-510.0



|                                                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLAUCHTROMMELN</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage</b>  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff, 20 m | 71 | 6.392-074.0 | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff, 20 m                | 72 | 6.392-083.0 | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m                             | 73 | 6.392-106.0 | Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, basaltgrau lackiert, 20 m                  | 74 | 6.392-105.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m        | 75 | 6.392-076.0 | Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl)                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>WASSERANSCHLUSS</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Geka-Kupplung</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 3/4"                                  | 76 | 6.388-455.0 | mit Schlauchtülle                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1"                                    | 77 | 6.388-465.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 1"                                     | 78 | 6.388-458.0 | mit Innengewinde                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugfilter</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Wasseransaugfilter                                                       | 79 | 6.414-956.0 | Zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä., Filtergehäuse aus Polyamid, Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 800 µm, Anschluss 3/4" und 1", ohne Rückschlagventil                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter mit Rückschlagventil                                          | 80 | 4.730-012.0 | Saugfilter aus Messing zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä. Mit Rückschlagventil.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserfeinfilter</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Wasserfeinfilter universal, 25 µm                                        | 81 | 2.637-020.0 | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 25 µm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfeinfilter, mit Adapter                                            | 82 | 4.730-102.0 | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 125 µm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfeinfilter, 100 µm, R 1"                                           | 83 | 2.638-270.0 | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 100 µm, max. Temperatur 60° C. Zur Montage am Geräteeingang. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 1".                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>WASCHBÜRSTEN</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Aufsteckbare Waschbürste</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Aufsteckbare Waschbürste                                                 | 84 | 4.762-016.0 | Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr. Anschluß M 18 x 1,5                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HG 64  
1.030-510.0



|                                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| WASCHBÜRSTEN                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Rotierende Waschbürste                                        |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten     | 85 | 4.762-561.0 | Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (M 18 × 1,5, Bürsteneinsatz wechselbar).                     | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h                   | 86 | 4.762-559.0 | Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, M 18 × 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar). | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten | 87 | 4.762-560.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h                   | 88 | 4.762-562.0 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.